



## Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	321250 5
GTIN	4019208059655
Artikelklasse	35R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Med hårdmetalspids til små centre og lille aftrykningsmøtrik.
- Enhed og løbespids (mulighed for flerdelt efterslibning) er hædede.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

#### Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

#### Anvendelse:

Til bearbejdning af **tynde emner ved høje omdrejningstal.**

Hus-Ø D: 90 mm

Nyttelængde B: 129 mm

Hårdmetal-ØH: 18 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 1000 kg

### Teknisk beskrivelse

Hus-Ø D	90 mm
---------	-------

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	129 mm
Hårdmetal-ØH	18 mm
Morsekonus	MK5
Til emnevægt	1000 kg
Produkttype	Centrerspids