



Gevindskærepatron type DSPL med skaft, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

334510 12

GTIN

2050001921062

Artikelklasse

35B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Dobbeltspændingen sker via 3 spændebakker, som centrerer snittapskafte og spænder snittapfirkanten via 4 bakker.**
- **Sikkerhedskoblingen forhindrer brud på værktøj, hvis den er korrekt indstillet. Bundhulsgevind kan skæres helt til bunden.**
- **Pendulanordningen udligner flugtefejl mellem maskinspindel og emne.**
- **Den elastiske længdeudligning virker ved tryk og træk. Den forhindrer, at gevindet skæres forkert ved manuel eller maskinel tilspænding.**

Anvendelse:

Til skæring af indvendige gevind på reverserbare boremaskiner og revolverdrejebænke. Kan anvendes horisontalt og til højregevind.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Variant uden længdeudligning på forespørgsel. **Størrelse 30 og 42** (= MK 4 eller 5 til metrisk gevind M14– M30 eller M18– M42) **fås på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø-område	2,5 - 10 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Til Whitworth-rørgevind	R1/8
Akseparallel pendulering	1 mm
Spændeområde, firkant	0 - 8 mm
Til Whitworth-gevind	G1/8 – 1/2
Skæreområde	M3–12
Længdeudligning ved træk	20 mm
Morsekonus MK	2
Længdeudligning for tryk	10 mm
Længde fra maskinspindel	135 mm
Produkttype	Gevindskærepatron