

Garant**DNMG 150608, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning