

**Garant**
**CNMM 120412, Type: HB7120-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 120412 HB7120-1 Type: HB7120-1  
 Spånbryder: VR  
 Skæredybde  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	2 - 8 mm
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7120-1
Spånbryder	VR
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Hjørneradius	1,2 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning