


Garant**CNMM 160612, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160612 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VR

Skæredybde a_p : 2 - 8 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Spånbryder	VR
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning