

Garant**CNMG 120404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Spånryder	VS

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning