



Snittapforlænger, Type: 1L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 1L
GTIN	4045197336606
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger K_2	4,9 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	6,1 mm
Til firkant K_1	2,1 mm
Forlænger L_2	70 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Forlænger $\varnothing D_3$	6 mm
Forlænger L_3	230 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	2,8 mm
Til indspændingslængde l_1	22 mm

Til nom. gevind-Ø d₁ DIN 374/376

M4

Produkttype

Forlænger