

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M

Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning