

Garant**CNMG 120412, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min

Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning