

**Garant**
**SNMG 120404, Type: HB7120-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7120-1 Hjørneradius: 0,4 mm  
 Type: HB7120-1  
 Spånbryder: VS  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning