

**Garant****CNMG 09T304, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CN.G 09T304 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning