

**Garant****Antræksbolte tætnet, uden boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308660 50
GTIN	4045197151018
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

**Bemærk:**

**Tætnet** – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	65,5 mm
Gevind M	M24
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Passer til konus	50
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	29,1 mm
L <sub>1</sub>	25,55 mm

Krave-Ø D	36 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	uden boring
Spændebolt-standard	ISO 7388
Produkttype	Antræksbolte

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50