


Garant**SNMG 120408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7120-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning