


Garant**KNUX 160405R, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405R HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	2,2 mm
Spånbryder	VM
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning