

Garant**CNMG 160608, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning