


**Garant****SNMG 120404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7120-1 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7120-1  
Spånbryder: VM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning