



Antræksbolte tætnet, form A, med boring, Passer til konus: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308610 40
GTIN	4045197150929
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Tætnet – med O-Ring.

Teknisk beskrivelse

Vinkel A	15 grader
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Samlet længde L	54 mm
Krave-Ø D	23 mm
Gevind M	M16
L ₁	26 mm

Passer til konus	40
Hoved-Ø D ₁	19 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308825 40