

Garant**CNMG 120408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	VG
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning