

Garant**CNMG 160608, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånbryder	VG

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning