

HOLEX**Specialspændebolt med indvendigt gevind, med boring, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308740 40
GTIN	4045197151063
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment. Der findes ingen passende spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Indvendigt gevind	M16
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Hoved-Ø D ₁	21,1 mm
Gevind M	M16
Passer til konus	40
L ₁	25,1 mm
Krave-Ø D	25,1 mm

Samlet længde L	53 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Indvendig gevinddybde	17 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Boreegenskab	med boring
Produkttype	Antræksbolte