


Garant**KNUX 160410L, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160410L HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1 mm
Spånbryder	2,2 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	HB7120-1
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning