

**HOLEX****Spændebolt 60° tætnet, med boring, Passer til konus: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308785 30
GTIN	4045197648044
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

Til værktøj med konusskaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Bemærk:**

**Tætnet** – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M12
Passer til konus	30
L <sub>1</sub>	23 mm
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	11 mm
Samlet længde L	43 mm
Krave-Ø D	16,5 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 30
Maks. tilspændingsmoment	20 Nm

Nøglestørrelse	13 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

---

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 30	308835 30
---	-----------