

Garant**DNMG 110408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Spånryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning