

**Garant****CNMG 120412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Spånbryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm

Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning