

**Garant****Antræksbolte tætnet, uden boring, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308660 40
GTIN	4045197151001
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

**Bemærk:**

**Tætnet** – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm
Passer til konus	40
Gevind M	M16
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Krave-Ø D	22,5 mm

Samlet længde L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Boreegenskab	uden boring
Spændebolt-standard	ISO 7388
Produkttype	Antræksbolte

---

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
---	-----------