

Garant**WNMG 080412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning