

Garant**WNMG 060408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning