

Garant
CNMG 120416, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,6 mm
Spånryder	VM

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning