



Snittapforlænger, Type: 3L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 3L
GTIN	4045197336644
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindskæft-Ø d ₂	4,5 mm
Til indspændingslængde l ₁	23 mm
Forlænger L ₂	70 mm
Forlænger Ø D ₃	6 mm
Forlænger L ₃	230 mm
Forlænger K ₂	4,9 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M6
Til firkant K ₁	3,4 mm
Forlænger Ø D ₄	8,4 mm

Til nom. gevind-Ø d₁ DIN 371

M4

Produkttype

Forlænger