



## Friktionsborsortiment, flad inklusive rulletap, Til gevind M: M5-M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082726 M5-M12
GTIN	2050001740175
Artikelklasse	04D

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

#### Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelse og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

#### Indhold:

1 friktionsbor og rulletap af hver: str. M5; M6; M8; M10; M12

#### Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. **Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.**

### Teknisk beskrivelse

Til gevind M	M5-M12
Produkttype	Friktionsbor

---

**Tilbehør**

Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M6	082735 M6
Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M10	082735 M10
Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M12	082735 M12
Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M8	082735 M8
Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M5	082735 M5