

**Garant****KNUX 160410L, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160410L HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1 mm
Spånbryder	VG
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7140-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	3,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning