



## Snittapforlænger, Type: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 11
GTIN	4045197422972
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_4$	22 mm
Forlænger $\varnothing D_3$	14 mm
Forlænger $L_3$	200 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	14 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M18
Til firkant $K_1$	11 mm
Forlænger $L_2$	90 mm
Forlænger $K_2$	11 mm
Til indspændingslængde $l_1$	40 mm

Produkttype

Forlænger