

Garant**WNMG 080404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning