

Garant**VNMG 160404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VNMG 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,05 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning