



ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302830 16
GTIN	4250122615408
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.

Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængeriht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 160 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

Teknisk beskrivelse

ER-spændenøgle	16
Udragende længde, A-mål	160 mm
Til ER-spændetænger	16

Spændeområde	0,5 - 10 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	16
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	BT 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med tætning	309014
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning	309164
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
	308922 3

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 3 mm

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8