

HOLEX**Spændepatroner, BT 50, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302870 20
GTIN	4045197554611
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**
- **Spændekraft op til 1000 Nm.**

Infotekst:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem. Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider. T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret. Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.

Fastspændingsbolte nr. 308760 – 308795.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

passende hagenøgle nr. 628400

52 / 55

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Spændestang, udv. Ø D	52 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309566 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309566 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309566 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309566 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309566 8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50