


Garant**KNUX 160410L, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160410L HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	2,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM
Hjørneradius	1 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning