

**Garant****WNMG 080404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WNMG 080404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-1
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning