

Garant**VNMG 160408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VNMG 160408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,05 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Spånryder	VS
Type	HB7120-1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning