



Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet, Passer til konus: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308806 40
GTIN	4045197644640
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Spændebolt-standard: MAS 403

Krave-Ø D: 23 mm

Hoved-Ø D₁: 15 mm

Samlet længde L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Gevind M: M16

Maks. tilspændingsmoment: 50 Nm

Teknisk beskrivelse

Passer til konus	40
Gevind M	M16
L ₁	32 mm

Krave-Ø D	23 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Samlet længde L	57,15 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Hoved-Ø D ₁	15 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308825 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40