


Garant
SNMG 120412, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120412 HB7140-1 Hjørneradius: 1,2 mm
 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VG
 Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
 Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VG
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7140-1

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning