



Let roterende pinol, Morsekonus: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320650 2
GTIN	4019208000046
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 32 mm

Nyttelængde B: 62 mm

Største spids-Ø 60° A: 15 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 200 kg

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 60° A	15 mm
Morsekonus	MK2
Hus-Ø D	32 mm
Nyttelængde B	62 mm

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Til emnevægt	200 kg
Produkttype	Centerspids