



Let roterende pinol, Morsekonus: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320650 4
GTIN	4019208000169
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 42 mm

Nyttelængde B: 75,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 20 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 800 kg

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde B	75,5 mm
Til emnevægt	800 kg
Morsekonus	MK4
Hus-Ø D	42 mm

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Største spids-Ø 60° A	20 mm
Produkttype	Centerspids