


Garant**SNMG 150612, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150612 HB7120-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Spånbryder	VG
Hjørneradius	1,2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning