



Let roterende pinol, Morsekonus: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320650 5
GTIN	4019208000183
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 58 mm

Nyttelængde B: 104 mm

Største spids-Ø 60° A: 30 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,01 mm

Til emnevægt: 1600 kg

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	1600 kg
Største spids-Ø 60° A	30 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,01 mm
Hus-Ø D	58 mm

Nyttelængde B	104 mm
Morsekonus	MK5
Produkttype	Centerspids