

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250152 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818690 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 230 m/min |
| Type | HB7140-1 |
| Spånbryder | VM |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Hjørneradius | 0,8 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 09T308 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |