

Garant**TNMG 160404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TN.G 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning