

**Garant****TNMG 160408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TN.G 160408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7120-1
Spånryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning