


Garant**SNMG 150616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150616 HB7120-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7120-1
Spån Bryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Spån bryder	VG
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Type	HB7120-1

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning