

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VN.G 160408 HB7120-1 Type: HB7120-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning